



UltraCare HD Cleaner

Nagy hatékonyságú professzionális tisztítószer koncentrátum szerves szennyeződések eltávolítására és felületek mélytisztítására. Viasz eltávolítóként is hatékony vizes bázisú és metalizált viaszokhoz

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Ez egy kiválóan hatékony termék különösen szennyezett felületek tisztításához, mint pl.:

- gres, kerámia, üveg, polírozatlan természetes kő, beton terrakotta, terrazzo.

Hígítatlanul használva eltávolítja a foltokat a gres (porcelán) lapokról.

Eltávolítja az előkezelést a gres lapokról. Hatékony tisztító és zsírtalanító hatásának köszönhetően ideális meglévő kerámia és kő anyagok előkészítéséhez cementkötésű ragasztóval történő „csempére csempe” burkolása előtt vagy cementkötésű kiegyenlítő habarcs öntése előtt a teljes tapadás biztosítására és a leválások elkerülésére. Ha erre a célra használja, tisztítás után bő vízzel öblítse le.

Ideális felületek helyreállításához, beleértve a korábbi vizes bázisú és metalizált viasz kezeléseket eltávolítását.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az **UltraCare HD Cleaner** egy koncentrált tisztítószer. Speciális összetétele garantálja a nagyfokú, a felületekhez kíméletes tisztítást. Sokféle anyagon használható, és az elvégzendő feladattól függően különböző hígításokban használható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **UltraCare HD Cleaner**-t viaszolt felületeken - hacsak nem távolította el a bevonatát - vagy olyan felületeken, amelyeket viaszeltávolító szereknek nem ellenálló termékkel kezeltek. Kétség esetén végezzen előzetes tesztet egy nem feltűnő területen.

- Végezzen tesztet, ha PVC, gumi vagy linóleum felületen használja a színnel és felülettel összeférhetőségük miatt. A metakrilát felületeket károsíthatja.

- Ne használja fa vagy polírozott kő felületeken.

- Javasoljuk, hogy az **UltraCare HD Cleaner** használata közben viseljen gumikesztyűt.

- Az **UltraCare HD Cleaner** nem károsítja a fém vagy galvanizált felületeket; a piacon elérhető anyagok sokféleségére való tekintettel mindig javasolt előzetes teszt elvégzése különböző koncentrációban.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **UltraCare HD Cleaner** használható hígítatlanul gres burkolólapokról foltok eltávolításához. Hordja fel a foltra és a csempe teljes felületére, majd hagyja hatni, amíg teljesen meg nem szárad (kb. 1 óra +23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett). Ezután mossa le vízzel és öblítse le. Tisztítás közben használható tisztítófilc, mint pl. fehér színű Scotch-Brite® pad.

Felületek mélytisztításához az **UltraCare HD Cleaner** hígítható vízzel 1 : 10-től 1 : 20 arányig. Hordja fel a hígított oldatot a felületre, majd hagyja hatni 5-10 percig és tisztítsa át a felületet egytárcsás tisztítógéppel vagy tisztítófilccel. Távolítsa el az oldatot, majd öblítse le bő, tiszta vízzel. Makacs vagy zsíros szennyeződés esetén az **UltraCare HD Cleaner**-t 1 : 5 arányban hígítsa vízzel, hogy növelje a koncentrációt.

A folyamat megismételhető, ha szennyeződés maradt a felületen. Mindig távolítsa el az oldatot és gondoskodjon a felület bő, tiszta vízzel történő leöblítéséről.

Az **UltraCare HD Cleaner** vízbázisú vagy metalizált

UltraCare HD Cleaner



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	opálos
Sűrűség:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Javasolt bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	5 perc

viaszkezelés eltávolításához is használható 1 : 5 hígítási arányban, vagy teljes mértékben a viasz eltávolítására vagy a felület előkészítésére az újra viaszoláshoz. Hordja fel az oldatot a tisztítandó felületre és hagyja hatni 5-10 percig. Ezután tisztítsa át a felületet egytárcsás tisztítógéppel vagy tisztítófilccel. Öblítse le tiszta vízzel. Ha szükséges, ismételje meg a tisztítási eljárást.

Az **UltraCare HD Cleaner** használható gépi mosókhoz a tisztítógép gyártójának utasításait követve.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 liter **UltraCare HD Cleaner**-rel vízzel hígítva 1 : 20 arányban kb. 200 m² felület tisztításához elegendő.

1 : 5 arányban hígítva kb. 30 m² felületre elegendő.

Az anyagszükséglet a hígítási aránytól, a szennyeződés mértékétől és típusától és a kezelt felülettől függően változhat.

KISZERELÉS

Az **UltraCare HD Cleaner** 1 és 5 literes kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS

Az **UltraCare HD Cleaner** 24 hónapig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak,
illetve a www.mapei.hu
weboldalon hozzáférhetők.**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK